

Florina
Iustina
Ionescu

Digitally signed by Florina Iustina Ionescu
T=Manager, C=RO, S=ARAD,
L=ARAD, O=Spitalul Clinic Judetean
de Urgenta Arad, OU=Administrativ,
E=scjaradsecrariat@yahoo.com,
SERIALNUMBER=201104209FII1,
C=Florina Iustina, SN=Ionescu,
CN=Florina Iustina Ionescu
Certificare autentitate
Computerul meu
2020.05.22 16:46



P.O. Box 39 - 18F, Bucharest-ROMANIA
Str. Gheorghe Titeica, nr. 171

Phone: +40 21 203 89 71, +40 21 203 89 72, +40 31 405 21 09
Fax: +40 21 231 72 10, E-mail: florin.tricorache@test-trading.ro

Bucuresti, 25.03.2020

Catre: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad
In att: Dept. Achizitii
De la: TEST TRADING SRL

Ref: Oferta Digitizor AGFA CR 10-X

Ne face o deosebita placere sa va transmitem anexat oferta noastra pentru
Digitizor AGFA:

1. Digitizor AGFA CR 10-X

CR 10-X
CR 10-X Digitizer 30 IP/hr
CR MD1.0 General Set 35x43 (1 buc)
CR MD1.0 General Set 24x30 (1 buc)
CR MD1.0 Cassette Adapter 24x30 cm 1 buc)
NX8900 HP rp5800 RAID 1 PC
NX Premium-El
NX Optiview
Nx Precision Tool SW
NX RIS Connectivity
CR Standard HP Monitor – HP LA1956x

+ oferta cash

Pret: 52.800,00 RON + TVA

C.U.I. RO 5889045 Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J40/12019/1994
B.R.D. Sucursala Dorobanti COD IBAN: RO04 BRDE 445 SV249 1064 4450
Trezoreria Municipiului Bucuresti COD IBAN: RO82TREZ 7005069 XXX 005188



P.O. Box 39 - 18F, Bucharest-ROMANIA
Str. Gheorghe Titeica, nr. 171

Phone: +40 21 203 89 71, +40 21 203 89 72, +40 31 405 21 09
Fax: +40 21 231 72 10, E-mail: florin.tricorache@test-trading.ro

Conditii de plata: plata se face 100% in avans.

Termen de livrare: 4-5 zile de la plata si semnarea contractului de livrare.

Garantie: **Sistemul** este in garantie pe o perioada de 12 luni de la data instalarii. Toate interventiile de service, facute in aceasta perioada, cat si eventualele piese de schimb inlocuite sunt gratuite.

Instalare, service post garantie: Pretul include instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului in vederea utilizarii si intretinerii aparatului.

Dupa expirarea perioadei de garantie de 12 luni de la instalare se asigura service si/sau piese de schimb pe baza de contract, conventie, sau urmare a comenzii beneficiarului.

Valabilitate oferta: 30 zile

In asteptarea raspunsului Dvs, va transmitem salutari,

Ing Florin Tricorache
Director General

C.U.I. RO 5889045 Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J40/12019/1994
B.R.D. Sucursala Dorobanti COD IBAN: RO04 BRDE 445 SV249 1064 4450
Trezoreria Municipiului Bucuresti COD IBAN: RO82TREZ 7005069 XXX 005188



P.O. Box 39 - 18F, Bucharest-ROMANIA
Str. Gheorghe Titeica, nr. 171

Phone: +40 21 203 89 71, +40 21 203 89 72, +40 31 405 21 09
Fax: +40 21 231 72 10, E-mail: florin.tricorache@test-trading.ro

Bucuresti, 26.03.2020

Catre: Spitalul Judetean ARAD
In atentie Depot. ACHIZITII

Stimata doamna,

Va transmitem oferta pentru CASETE pentru Digitizor AGFA CR 10-X:

1. Cod 5R3GU CR MD1.0 General Set 35 x 43 – pret: 2.407,86 RON
2. Cod 5YEEN CR MD1.0 General Set 24 x 30 – pret: 2.318,68 RON

La preturile de mai sus se adauga TVA.

Conditie de plata: in avans, pe baza de factura proforma.

Termen de livrare: 5-6 saptamini de la primirea comenzii .

Garantie: Produsele sint garantate 12 luni de la data livrarii

Valabilitate oferta: 30 zile

In asteptarea raspunsului Dvs, va transmitem salutari,

ing Florin Tricorache

Director general

C.U.I. RO 5889045 Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J40/12019/1994
B.R.D. Sucursala Dorobanti COD IBAN: RO04 BRDE 445 SV249 1064 4450
Trezoreria Municipiului Bucuresti COD IBAN: RO82TREZ 7005069 XXX 005188

CR 10-X



O soluție accesibilă de radiografie computerizată, care nu face niciun compromis cu privire la calitatea imaginii

Digitizorul CR 10-X este bazat pe o tehnologie verificată Agfa HealthCare, fiind susținut de un design modular, însă robust, cu un grad ridicat de accesibilitate fără compromisuri cu privire la calitatea imaginii.

Acest dispozitiv de digitalizare pentru radiografiile computerizate (CR) poate prelucra radiografii generale, precum și aplicații ortopedice, chiropractice sau aplicații picior întreg / coloană vertebrală întreagă.

Costul total de proprietate rămâne redus, mulțumită ușurinței de instalare, de întreținere și de utilizare, dispozitivul reprezentând o modalitate accesibilă de trecere de la analog la digital. Spitalele și cabinetele particulare mici pot să beneficieze cu ajutorul dispozitivului CR 10-X de avantajele oferite de radiografia digitală prin fluxul de lucru facil și rapid.

Flux de lucru convenabil și rapid

Dispozitivul CR 10-X este exploatat în corelare cu NX, instrumentul furnizat de Agfa HealthCare's pentru identificarea imaginilor și pentru controlul calității, cu scopul de a se obține un flux de lucru radiologic cu un grad ridicat de eficiență și optimizare.

El este însoțit de programul informatic „MUSICA2” al Agfa HealthCare, care are nivelul „gold” și care procesează în mod automat orice calibrări și prelucrări de imagine, indiferent de partea corpului și de doză, optimizând calitatea imaginii finale fără a fi nevoie de vreo intervenție umană sau de vreo calificare specială. Dispozitivul CR 10-X citește plăci de imagistică cu o rezoluție înaltă de 10 pixeli/mm (100 μm distanță între pixeli). Casetele dedicate sunt inserate în plan orizontal, ceea ce împiedică pătrunderea prafului și a mizeriei pe durata funcționării normale.

DIGITIZORUL CR 10-X, ACCESIBIL ȘI COMPACT, ESTE CONCEPUT CA O SOLUȚIE IDEALĂ PENTRU CABINETE MICI ȘI OFERĂ UN ACCES LA RADIOGRAFIA DIGITALĂ, CU COSTURI EFICIENTE ȘI FĂRĂ A REPREZENTA UN COMPROMIS CU PRIVIRE LA CALITATEA IMAGISTICII.

- O soluție accesibilă de radiografie computerizată, care nu face niciun compromis cu privire la calitatea imaginii

- Flux de lucru convenabil și rapid

- Robust, însă ușor de instalat și de întreținut

- Încăpe în locații mici și este potrivit pentru aplicații mobile

- Capacitățile de rețelistică asigură o integrare fără probleme




Calitate ridicată a imaginii

CR 10-X nu face compromisuri în ceea ce privește calitatea imaginii: citește plăcile de imagistică la rezoluția înaltă a 10 pixeli / mm. Softul inteligent MUSICA al Agfa HealthCare de procesare a imaginilor optimizează automat calitatea imaginii.

Robust, însă ușor de instalat și de întreținut

Instalarea dispozitivului CR 10-X este ușoară și rapidă. Tehnologia specială LED din unitatea de ștergere înseamnă un consum redus de putere. Cu ajutorul conceptului de 'o singură șurubelniță' și prin design-ul modular, centrat pe componente, întreținerea este mai rapidă, mai ușoară și cu costuri mai rentabile. În consecință costurile de ajustare sunt mai reduse, iar instalarea este mai simplă.



DIGITIZOR CR 10-X



Poate fi poziționat în locații mici și este potrivit pentru aplicații mobile

Cu dimensiunile potrivite pentru a fi poziționat pe orice masă, Digitizorul CR 10-X poate fi amplasat ușor în orice locație, oricât de mică ar fi aceasta, aparatul fiind conceput pentru a putea fi exploatat cu ușurință. Dispozitivul CR 10-X poate fi montat și în interiorul mașinilor, furgonetelor, camioanelor și a altor mijloace de transport pentru a servi unor aplicații mobile.

Capacitățile de rețelistică asigură o integrare fără probleme

Aparatul CR 10-X este complet compatibil cu DICOM și poate fi integrat foarte ușor cu alte elemente din soluția tehnică existentă; vă recomandăm combinația acestui aparat cu o suită software Agfa HealthCare's SE pentru a obține o soluție completă de copii digitale (softcopy), sau cu aparatul de imagistică DRYSTAR 5302 pentru o soluție de copii pe substrat solid.

DIMENSIUNI ALE CASETELOR

	Dimensiuni ale casetelor	Dimensiuni plăci	Rezoluție în spațiu
General CR MD1.0 	35 x 43 cm (14 x 17")	35 x 43 cm	10 pixeli/mm (inclusiv pentru picior întreg /toată coloană vertebrală)
General CR MD1.0 	24 x 30 cm (cu adaptor pentru casete)	24 x 30 cm	10 pixeli/mm
General MD1.0F	35 x 43 cm (14 x 17")	15 x 30 cm	10 pixeli/mm
DD1.0 VET (*)	35 x 43 cm (14 x 17")	s0, s1, s3, s4 equine1 (63 x 180 mm), equine2 (63 x 210 mm), equine3 (90 x 220 mm)	

Cod de bare

Pentru a garanta cea mai bună calitate a imaginii, orice placă de imagistică prezintă un

SPECIFICAȚII TEHNICE

GENERAL

Tipul dispozitivului de digitalizare

- Alimentarea unei singure casete
- Capacitate: până la 44 plăci/oră (depinde de mărimea plăcilor)

Afișajul

- Indicator LED de stare
- Mesaje de stare și de eroare pe monitorul extern de PC

Rezoluție în tonuri de gri

- Colectare date: 20 bits/pixeli
- Ieșire către procesor: 16 biți/pixel rădăcină pătrată comprimată

Dimensiuni și greutate


- L x A x Î: 580 x 700 x 471 mm
- Adâncime fără unitate casete și extensie: 380 mm
- Greutate: 29 kg

Putere

- Alimentare externă de curent cu selectare automată a spectrului (ieșire 24V)
- Intrare:
 - 100V - 240V
 - < 2 A
 - 50/60 Hz
 - Siguranță: Europa max 16 A; SUA max 15 A

Cerințe minime

- Casetă generală CR MD1.0
- Placă generală CR MD1.0
- Casetă adaptare 24 x 30 CR MD1.0
- Placă generală CR MD1.0F
- Casetă generală CR MD1.0F
- Placă CR DD1.0 VET
- Casetă CR DD1.0 VET
- NX



Condiții pentru mediul înconjurător

- În conformitate cu: IEC 721-3-3 (1997): clasa 3K2, cu următoarea extensie:
- Temperatură: 15 - 35° C

Efectele asupra mediului

- Nivel fonic: max. 65 dB (A)
- Disiparea căldurii: standby 30 W, max. 108 W

Utilizare mobilă

- În conformitate cu IEC721-3-3 (1997): cu următoarele restricții:
- Temperatura: de la +15° C până la +35° C
- Umiditate: 15 - 75% RH (non-condensare)
- Pe durata transportului: în conformitate cu IEC721-3-5: 5K1 și 5M3

Transport

- În conformitate cu: IEC 721-3-2 (1997): clasa 2K2, cu următoarele restricții:
 - de la -25 până la +55° C (de la -4 până la 131° F)

Depozitare

- Dispozitivul ambalat trebuie să reziste la următoarele condiții mecanice: IEC 721-3-1: clasa 1M2 și IEC 721-3-2(1993): clasa 2M3; inclusiv transport pe mare.
- În conformitate cu IEC721-3-1: clasa 1K4

SIGURANȚA

Aprobări

- CE, cNRTLus

SIGURANȚA

General

Produsul a fost proiectat în conformitate cu Ghidul MEDDEV la aplicarea dispozitivelor medicale și a fost testat ca parte a conformității procedurilor de evaluare cerute de Directiva 93/42 / CEE privind dispozitivele medicale (Directiva Consiliului European) 93/42 / CEE privind dispozitivele medicale).

• ISO 13485:2003	• IEC 62304:2006
• IEC 62366:2007	• ISO 14971:2007

SIGURANȚA

• IEC 60601-1:2005	• IEC 60825-1:1993
• UL 60601-1:2003	• IEC 60825-1:2007
• CAN/CSA C22.2 Nr 601.1-M90	

SIGURANȚA LASERULUI

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA

• IEC 60601-1-2:2007	RESPECTAREA CERINȚELOR DE MEDIU
• Regulile FCC 47 CRF partea 15 capitolul B	
• CAN/CSA 22.2 No 60601-1-2-08	• WEEE 2012/19/EC



De ce Agfa HealthCare?

Agfa Healthcare este un lider global pe sectorul de piață cu o creștere foarte rapidă a sistemelor integrate IT și de imagistică, oferind prin echipamentele de îngrijire a sănătății un flux neîntrerupt de informații și o perspectivă 360° a măsurilor de îngrijire pentru pacienți. Compania prezintă o abordare unică, integrală, care îi permite să furnizeze un know-how clinic aprofundat și soluții spitalicești cu integrare completă. Aceste soluții specializate integrează sistemele IT și de imagistică pentru radiologie, cardiologie, mamografie și ortopedie. Platforma IT de la Agfa Healthcare, care poate fi extinsă în toate domeniile de activitate, integrează toate datele administrative și clinice într-un sistem de asistență de sănătate și este concepută pentru a satisface necesitățile specifice ale profesioniștilor din industria de sănătate.

www.agfahealthcare.com

Agfa și rombul Agfa reprezintă mărci comerciale ale Agfa-Gevaert N.V., Belgia, sau ale afiliaților acestei societăți. Toate celelalte mărci comerciale sunt deținute de proprietarii corespunzători și sunt folosite din considerente editoriale fără a exista intenția unei încălcări a vreunui drept existent. Informațiile din prezenta publicație sunt prezentate doar în scop ilustrativ și nu reprezintă în mod necesar standarde sau specificații, care să trebuiască să fie respectate de Agfa HealthCare. Toate informațiile conținute în prezentul document sunt doar în scop informativ, iar caracteristicile produselor și ale serviciilor descrise în prezenta publicație pot fi schimbate în orice moment fără vreo notificare prealabilă. Există posibilitatea ca anumite produse și servicii să nu fie disponibile la nivel local pentru dvs. Vă rugăm să luați legătura cu agentul local de vânzări al agfa.com pentru a obține informații privitoare la disponibilitate. Agfa HealthCare depune eforturi pentru a furniza informații cât mai exacte, însă firma nu este responsabilă pentru nici un fel de greșeli de tipar.

© 2012 Agfa HealthCare NV
Toate drepturile rezervate
Tipărit în Belgia
Publicat de către Agfa HealthCare
NV
B-2640 Mortsel - Belgia
5TM91 GB 00201202

Sigla AGFA Healthcare

Subsemnatul **Dumitru-Dragoș VANCEA**, interpret și traducător autorizat pentru limbile străine germană și engleză în temeiul autorizației nr. **352** din data de **21 mai 1998**, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

Înscrisul a cărui traducere se solicită în întregime are, în integralitatea sa, un număr de 4 pagini, poartă titlul de DIGITIZOR CR 10-X, a fost emis de o companie privată și a fost prezentat mie în întregime.

Traducerea înscrisului prezentat are un număr de 5 pagini și a fost efectuată potrivit cererii scrise înregistrate cu nr. 210 /13 decembrie 2018, păstrate în arhiva subsemnatului.

S-a încasat onorariu de 200 lei, cu factura nr. 109.

**INTERPRET ȘI TRADUCĂTOR AUTORIZAT,
Dumitru-Dragoș VANCEA**





**GUVERNUL ROMÂNIEI
COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL
ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE**

Bd. Libertății nr. 14, București 5

Telefon 021 316 34 76

Fax 021 316 14 36

Operator date cu caracter personal nr. 35647

**AUTORIZAȚIE
PENTRU
DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL NUCLEAR
Nr. AI 543 / 2017**

În temeiul art. 8 din Legea nr. 111/1996, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 27.06.2006, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, al Normelor fundamentale de securitate radiologică și al Normelor specifice de securitate radiologică

Ca urmare a analizării documentației înregistrată la C.N.C.A.N. cu nr. 13294/37955 din 06.12.2016 și a completărilor ulterioare înregistrate la C.N.C.A.N. cu nr. 214/27354 din 10.01.2017,

Constatând că sunt îndeplinite prevederile legale

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

AUTORIZĂ

S.C. TEST TRADING S.R.L.

din loc. București, str. Gheorghe Țițeica, nr. 171, Sector 2, telefon nr. 203.89.71
persoană juridică înregistrată la Oficiul Comerțului cu număr nr. 1/2019/1994

**SĂ
FURNIZEZE**

sisteme digitale de detecție a radiațiilor ionizante, în conformitate cu documentația prezentată și prevederile impuse în anexele nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta autorizație.

Intră în vigoare la data de: 29.03.2017

Expiră la data de: 28.03.2022



ANEXA Nr. 1
la autorizația pentru desfășurarea de activități
în domeniul nuclear nr. AI 543 / 2017

I. LIMITE:

Prezenta autorizație este valabilă pentru furnizarea **sistemelor digitale de detecție a radiațiilor ionizante, tip CR în variantele constructive CR, CR 10 – X, CR 15-X, CR 30 – Xm, DX-M, producător AGFA GEVAERT N.V. Belgia** descrise mai jos, în conformitate cu prevederile art. 5 din **Ordinul nr. 181/2006 al Președintelui C.N.C.A.N.**, privind aprovizionarea cu produse din Uniunea Europeană, cu marcă CE, pentru care s-a obținut sau nu autorizație de produs, model sau tip, coroborat cu prevederile art. 23, alin. 1 din **Legea nr. 111/1996, republicată în 2006.**

Sistemele digitale de detecție a radiațiilor ionizante, tip CR în variantele constructive CR, CR 10 – X și CR 30 – Xm, sunt compuse din plăci fosforice radiosensibile tip CR MD4.0 sau detectori pe bază de ace tip CR H25.0 și un cititor (scanner) al plăcilor fosforice/detectorilor pe bază de ace tip CR 30-X tip CR 15-X, tip CR 85-X tip DX-S, tip DX-M sau tip DX-G.

Sistemul are următoarele caracteristici tehnice:

- rezoluția spațială: 5 pixeli/mm; 10 pixeli/mm; 20 pixeli/mm
- dimensiuni cititor tip DX-S: 33 cm x 110 cm x 85 cm
- dimensiuni cititor tip DX-M, DX-G: 33 cm x 110 cm x 83 cm
- dimensiuni cititor tip CR 15-X: 35 cm x 110 cm x 46 cm
- dimensiuni cititor tip CR 30-X: 69 cm x 70 cm x 16 cm
- dimensiuni cititor tip CR 35-X: 75 cm x 110 cm x 17 cm
- dimensiuni cititor tip CR 85-X: 84 cm x 110 cm x 142 cm
- dimensiuni cititor tip DX-M: 84 cm x 110 cm x 142 cm
- alimentare cu casete: 1 casetă pentru tipurile CR 30-X și CR 35-X)
- alimentare cu casete: 5 casete (pentru tipurile DX-M și DX-G)
- alimentare cu casete: 10 casete de dimensiuni diferite (pentru tipul CR 85-X)
- capacitatea de scanare: până la 82 plăci/h (CR 30-X); până la 71 plăci/h (CR 35-X); până la 112 plăci/h (CR 85-X); până la 83 plăci/h (DX-M și DX-G) și până la 130 plăci/h (DX-S)
- achiziție și ieșire digitală a datelor: 12 biti / pixel (CR 35-X, CR 85-X și DX-S); 16 biti / pixel (DX-M și DX-G); 20 biti / pixel (CR 30-X)
- interval de citire recomandat: 1 oră de la expunere (70% din energia reținută după 2 ore de la expunere)



Tip caseta	Format (cm)	Rezoluție (pixel/mm)	Latime x Lungime (pixels)	Latime x Lungime (mm)
CR MD4.0R General	35x43 HR	10	4248 x 3480	424,8 x 348,0
	35x35 HR	10	3480 x 3480	348,0 x 348,0
	35x43 SR	6.66	2832 x 2320	424,8 x 348,0
	35x35 SR	6.66	2320 x 2320	348,0 x 348,0
	24x30	10	2928 x 2328	292,8 x 232,8
	18x24	10	2328 x 1728	232,8 x 172,8
	15x30	10	2928 x 1440	292,8 x 144,0

CR MD 4.0R FLPS	35x43	6.66	2928 x 2320	439,2 x 348,0
CR HD5.0 General/AF	35x43 HR	10	4248 x 3480	420,0 x 340,8
	35x43 SR	6.66	2800 x 2272	420,0 x 340,8
	24x30	10	2880 x 2256	288,0 x 225,6
	18x24	10	2280 x 1756	228,0 x 175,6
	15x30	10	2880 x 1344	288,0 x 134,4
CR HD5.0 FLPS	35x43	6.66	4368 x 3408	436,8 x 340,8
CR MM3.0R Mammo	24x30	20	5844 x 4708	292,2 x 235,5
	18x24	20	4644 x 3510	232,2 x 175,5
CR HD5.0 Mammo	24x30	10	5844 x 4708	292,2 x 235,4
	18x24	10	4644 x 3508	232,2 x 175,4

Condiții de mediu:

- temperatura de operare: 20 - 30°C
- umiditatea relativă: 15-75%

❖ Conform declarației producătorului din 18.10.2013, sistemele de detecție tip CR îndeplinesc cerințele Directivei Europene 93/42/EEC și cerințele standardelor EN 60601-1-2:2007, EN 300 330-2 V1.1:2001, EN 301 489-1 V1.3.1:2001, IEC 60601-1:1988 +A1: 1991.

Producător: AGFA GEVAERT N.V. Belgia



II. CONDIȚII:


1. Sistemul de detecție trebuie să fie livrat cu documentația tehnică completă, instrucțiuni de utilizare traduse în limba română, certificatul de calitate și copia autorizației de securitate radiologică.
2. Corectitudinea valorii măsurate pentru activitatea radionuclizilor măsurați, setarea parametrilor caracteristici și a pragurilor de numărare, astfel încât să fie satisfăcute cerințele Normelor de Securitate Radiologică publicate în M.O. nr. 404 bis din 29.08.2000, precum și ale normelor și dispozițiilor de reglementare specifice emise de CNCAN, sunt informații de a căror valorificare răspunde utilizatorul prin folosirea corectă a posibilităților de reglare și calibrare ale sistemului de detecție.
3. Verificarea, întreținerea și service-ul se vor face numai de către personalul specializat și numai în limitele operațiilor descrise în manualul livrat de către producător; în caz contrar, aceste operații vor fi efectuate numai de către producător sau de către tehnicieni autorizați de către producător.
4. Se vor efectua la intervale de cel puțin de un an verificarea stării tehnice în comparație cu cea atestată inițial (verificarea periodică, după reparații, etc.) și etalonarea; etalonarea se va efectua după o procedură proprie, întocmită conform instrucțiunilor furnizate de producător în documentația tehnică, de către unități desemnate de CNCAN pentru etalonarea de sisteme în conformitate cu Norma privind desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear.





III. PERSOANA RESPONSABILĂ


- TRICORACHE FLORIN





ANEXA Nr. 2
la autorizația pentru desfășurarea de activități
în domeniul nuclear nr. AI 543 / 2017







— X —



~ ~



Why Agfa HealthCare?

Agfa HealthCare is a global leader in the fast growing market of integrated IT and imaging systems, offering healthcare facilities a seamless flow of information and a 360° view of patient care. The company has a unique, holistic approach, enabling it to provide in-depth clinical know-how and fully integrated hospital-wide solutions. These specialized solutions integrate IT and imaging systems for Radiology, Cardiology, Mammography, Orthopaedics and Veterinary Care. Agfa HealthCare's enterprise-wide IT platform integrates all administrative and clinical data within a healthcare facility and is designed to match the unique needs of specific healthcare professionals.

www.agfahealthcare.com

Agfa and the Agfa rhombus are trademarks of Agfa-Gevaert N.V., Belgium, or its affiliates. All other trademarks are held by their respective owners and are used in an editorial fashion with no intention of infringement. The data in this publication are for illustration purposes only and do not necessarily represent standards or specifications, which must be met by Agfa HealthCare. All information contained herein is intended for guidance purposes only, and characteristics of the products and services described in this publication can be changed at any time without notice. Products and services may not be available for your local area. Please contact your local sales representative at agfa.com for availability information. Agfa HealthCare diligently strives to provide as accurate information as possible, but shall not be responsible for any typographical error.

© 2014 Agfa HealthCare NV
All rights reserved
Printed in Belgium
Published by Agfa HealthCare NV
B-2640 Mortsel - Belgium
STM91 GB 00201405